



DeviceNet için bağımsız piconet modülü 4 Analog Outputs 0...20 mA SDNB-04A-0009




- 4 analog outputs 0(4)...20 mA
- Configuration interface
- Parameterizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


M12 × 1 Fieldbus




M12 × 1 Çıkış



Bağlantı - Çıkışlar



M8 × 1 Güç Besleme



Tip	SDNB-04A-0009
Tanıt. no.	6824042
Kanal sayısı	4
Operating / load voltage	20...29 VDC
Operating current	≤ 40 mA
Fieldbus iletim hızı	125/250/500 kbps
Fieldbus adresleme	0 to 99
Servis arayüzü	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Electrical isolation	Fieldbus to operational voltage
Number of channels	4 analogue outputs 20 mA
Load resistance	< 500 Ω
Elektrik yalıtımı	channels to operational voltage
Dönüştürme süresi	< 3,5 ms
Relative measuring error	Tam ölçeğin < ±%0,3'ü
Actuator power supply	from load voltage
Boyutlar (W x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Titreşim testi	EN 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	acc. to DIN EN 60068-2-27
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 uyarınca
IP Derecesi	IP67
Onaylar	CE, cULus