


CANopen için piconet tek başına modülü


4 Analog Inputs for Pt100

SCOB-40A-0009




- 4 analog inputs for Pt100
- Configuration interface
- Parameterizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


M12 × 1 Fieldbus




M12 × 1 Giriş



Bağlantı - Girişler



M8 × 1 Güç Besleme



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$

Tip	SCOB-40A-0009
Tanıt. no.	6824121
Kanal sayısı	4
Operating / load voltage	20...29 VDC
Operating current	≤ 40 mA
Fieldbus iletim hızı	10 kbps ...1 Mbps
Fieldbus adresleme	0 to 99
Servis arayüzü	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Electrical isolation	Fieldbus to operational voltage
Number of channels	4 analogue inputs Pt100
Elektrik yalıtımı	channels to operational voltage
Sensor type	Pt100
Temperature range	-200 ila 850°C (Pt sensörler), -60 ila 250°C (Ni sensörler)
Ölçme akımı	0,1°C
Dönüştürme süresi	250 ms
Relative measuring error	Tam ölçeğin < ±%1,0'ı
Input filter	variable
Sensör besleme	from operational voltage
Boyutlar (W x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Titreşim testi	EN 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	acc. to DIN EN 60068-2-27
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 uyarınca
IP Derecesi	IP67
Onaylar	CE, cULus