


CANopen için piconet tek başına modülü


8 dijital çıkış 2 A (toplam 4 A)

SCOB-0008D-0003




- Configuration interface
- Parameterizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


M12 × 1 Fieldbus



M12 × 1 Çıkış



M8 × 1 Güç Besleme



Tip	SCOB-0008D-0003
Tanit. no.	6824126
Kanal sayısı	8
Operating / load voltage	20...29 VDC
Fieldbus iletim hızı	10 kbps ...1 Mbps
Fieldbus adresleme	0 to 99
Servis arayüzü	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Electrical isolation	Fieldbus to operational voltage
Number of channels	8 digital outputs acc. to EN 61131-2
Çıkış voltajı	Yük geriliminden 20...29 VDC
Kanal başına çıkış akımı	2 A (Σ 4 A), short-circuit proof
Yük tipi	resistive, inductive, lamp load
Anahtarlama frekansı	≤ 500 Hz
Eşzamanlılık faktörü	0.25
Boyutlar (W x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Titreşim testi	EN 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	acc. to DIN EN 60068-2-27
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 uyarınca
IP Derecesi	IP67
Onaylar	CE, cULus