


CANopen için piconet tek başına modülü

4 Analog Outputs ± 10 V


SCOB-04A-0007




Tip	SCOB-04A-0007
Tanıt. no.	6824145
Kanal sayısı	4
Operating / load voltage	20...29 VDC
Operating current	≤ 40 mA
Fieldbus iletim hızı	10 kbps ... 1 Mbps
Fieldbus adresleme	0 to 99
Servis arayüzü	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Electrical isolation	Fieldbus to operational voltage
Number of channels	4 analogue outputs ± 10 V
Load resistance	$> 5000 \Omega$
Elektrik yalitimı	channels to operational voltage
Dönüşürme süresi	< 1 ms
Relative measuring error	Tam ölçünün $< \pm 0,3\%$ 'u
Actuator power supply	from load voltage
Boyutlar (W x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Titreşim testi	EN 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	acc. to DIN EN 60068-2-27
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 uyarınca
IP Derecesi	IP67
Onaylar	CE, cULus

- 4 analog outputs ± 10 V
- Configuration interface
- Parameterizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


M12 x 1 Fieldbus



M12 x 1 Çıkış



Bağlantı - Çıkışlar



M8 x 1 Güç Besleme

