


# CANopen için piconet tek başına modülü

## 4 Analog Outputs $\pm 10$ V


### SCOB-04A-0007




- 4 analog outputs  $\pm 10$  V
- Configuration interface
- Parameterizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

Tip	SCOB-04A-0007
Tanit. no.	6824145
Kanal sayısı	4
Operating / load voltage	20...29 VDC
Operating current	$\leq 40$ mA
Fieldbus iletim hızı	10 kbps ...1 Mbps
Fieldbus adresleme	0 to 99
Servis arayüzü	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Electrical isolation	Fieldbus to operational voltage
Number of channels	4 analogue outputs $\pm 10$ V
Load resistance	$> 5000 \Omega$
Elektrik yalıtımı	channels to operational voltage
Dönüştürme süresi	$< 1$ ms
Relative measuring error	$< \pm 0.3$ % of full scale
Actuator power supply	from load voltage
Boyutlar (W x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Titreşim testi	EN 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	acc. to DIN EN 60068-2-27
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 uyarınca
IP Derecesi	IP67
Onaylar	CE, cULus


#### M12 x 1 Fieldbus



#### M12 x 1 Çıkış



#### Bağlantı - Çıkışlar



#### M8 x 1 Güç Besleme

