


BL20 electronic module

Tanılama işlevi ile güç besleme modülü

BL20-PF-120/230VAC-D



- Fieldbus ve bağlantı teknolojilerinden bağımsız
- Koruma sınıfı IP20
- Sistem durumunu, alan beslemesini ve tanılama bilgilerini gösteren LED'ler
- Potansiyel gruplar oluşturmak için kullanılabilir
- Alanı 120/230 VAC nominal gerilim ile besler




İşlevsel prensip

BL20 elektronik modülleri, alan cihazlarının bağlanması için kullanılan tamamen pasif temel modüllere takılır. Bağlantı seviyesinin modül elektronik parçalarından ayrılması nedeniyle bakım işlemleri önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, temel modüller germe yayı veya vida bağlantısı teknolojisi seçenekleri sunduğundan esneklik artırılmıştır.

Elektronik modüller, ağ geçitlerinin kullanımıyla daha üst seviye alan veri yolu tiplerinden tamamen bağımsızdır.

Tip	BL20-PF-120/230VAC-D
Tanıt. no.	6827008
Alan besleme	120 / 230 VAC
Kabul edilebilir aralık	acc. to EN 61131-2
Modül veri yolundan gelen nominal akım	≤ 25 mA
Maks. alan besleme akımı	10 A
Çıkış bağlantısı	Vida, gergi yayı
Tanılama bit sayısı	4
Boyutlar (W x L x H)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Onaylar	CE, cULus
Ortam sıcaklığı	0...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-25...+85 °C
Bağıl nem	%15...95, yoğuşmaya izin verilmez
Titreşim testi	EN 61131 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Düşme ve devrilme	IEC 60068-2-31 uyarınca
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2 uyarınca
IP Derecesi	IP20
MTTF	1996 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C

Compatible base modules

Ölçekli çizim	Type	Pin configuration
	BL20-P3T-SBB 6827036 Tension spring connection BL20-P3S-SBB 6827037 Screw connection	Kablo bağlantı şeması 
	BL20-P4T-SBBC 6827038 Tension spring connection, access to C rail BL20-P4S-SBBC 6827039 Screw connection, access to C rail	Kablo bağlantı şeması 