


FTCI-18D15A4P-LI-UP8X-H1141


Debi ölçer – Entegre işlemcisi bulunan iç hat sensörü



Özellikler

- Kalorimetrik debi ölçer
- Akış ve sıcaklığı görüntüleme
- Düğmeyle parametrelendirme
- Erişim kodu korumalı
- 4 kablolu DC, 21...26 VDC
- NO/NC prog., PNP çıkış
- 4...20 mA analog çıkış
- Analog çıkış, tüm işletme aralığındaki akış hızıyla orantılı bir akım sinyali sağlar
- Takılabilir cihaz, M12 x 1

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

TURCK'un sunduğu FTCI'ler, sensörden geçen sıvıların akış hızlarını güvenilir bir şekilde ve aşınma olmaksızın izler. Bu sensörler, basit akış izleme görevleri yerine yüksek hassasiyetli akış hızı ölçümü için tasarlanmıştır.

Termodinamik prensip temelinde, elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürülür. Probdan üretilen ısı, akan ortam yoluyla uzaklaştırılır. Yayılan ısı miktarı, ortamın akış hızının doğrudan bir ölçümü olarak kullanılır. Entegre mikroişlemci verileri değerlendirir ve akış hızını hesaplar. Uygulanan prensip temelinde, kullanıcıya ortamın sıcaklığı da gösterilir.

Endüstriyel uygulamalar için standartlaştırılmış elektrik çıkış sinyallerine ek olarak, TURCK debi ölçerler, 3 basamaklı 7 bölümlü ekranlarında mevcut akış hızını gösterir.

Teknik Veriler


Tanıt. no.	6870046
Tip	FTCI-18D15A4P-LI-UP8X-H1141
Montaj koşulları	İç hat sensörü
Uygulama alanı	su veya su/glikol karışımı için akış hızı/ sıcaklık izleme
Flow operating range	4...40 l/dk
Bekleme süresi	6...10 sn
Sıcaklık gradyanı	≤ 400 K/dk
Ortam sıcaklığı	-10...+90 °C
Ortam sıcaklığı	0...+60 °C
Çalışma voltajı	21.6...26.4 VDC
Akım tüketimi	≤ 100 mA
Çıkış işlevi	PNP/Analog çıkış, NK/NA programlanabilir
Nominal çalışma akımı	0.2 A
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Akım çıkışı	4...20 mA
Load	200...500 Ω
IP Derecesi	IP65
Tasarım	İç hat
Gövde malzemesi	Plastik, PBT
Sensor material	paslanmaz çelik, 1.4571 (AISI 316Ti)
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Basınç dayanımı	20 bar
İşlem bağlantısı	Ø 18 x 1,5 (EN10305-1) borular için sıkıştırma parçaları
Flow state display	7 bölümlü ekran, durum LED'i (sarı)

Aksesuarlar

FTCI-G1/2A4-D18/L068

6870150

Adapter for G1/2 thread made of stainless steel A4 (1.4571/AISI 316Ti)



FTCI-MP01AL

6870040

Öne montaj için FTCI debi ölçer montaj plakası

