


FCI-D10A4P-NA-H1141


Akış sensörü – Ayrı işlemcisi bulunan iç hat sensörü



Özellikler

- Sıvı ortam için akış sensörü
- Kalorimetrik prensip
- İşlemcideki potansiyometre ile ayar
- Durum sinyal işlemcisindeki LED zinciri ile gösterilir
- İşletme aralığı 0,1...6 l/dk
- Sıcaklık izleme yok
- Takılabilir cihaz, M12 x 1
- İşlemciye 4 kablolu bağlantı

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

İç hat sensörlerinin fonksiyonu, termodinamik prensibine dayanmaktadır. Isı, bir ölçüm tüpü içinde üretilir ve akan ortam tarafından absorbe edilir. Böylece aktarılan ısı kaybı, akış hızının bir ölçümü olur. TURCK'un aşınmaz akış sensörleri, gaz ve sıvı ortam akışını güvenilir bir şekilde izler. Düşük basınç düşüşü ve akış hızı değişikliklerine hızlı yanıt verme, bu cihazların olağanüstü özellikleridir.

Teknik Veriler

Tanit. no.	6870629
Tip	FCI-D10A4P-NA-H1141
Montaj koşulları	İç hat sensörü
Flow operating range	0.1...6 l/dk
Bekleme süresi	5 sn
Açma süresi	0,5...1 sn
Kapatma süresi	0,5...1 sn
Sıcaklık sıçraması, yanıt süresi	maks. 12 sn
Sıcaklık gradyanı	≤ 400 K/dk
Ortam sıcaklığı	0...+80 °C
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
Elektrik verileri	
IP Derecesi	IP67
Mekanik veriler	
Tasarım	İç hat
Gövde malzemesi	Plastik, PBT
Sensor material	paslanmaz çelik, 1.4571 (AISI 316Ti)
Gövde somunu maks. sıkma torqu	30 Nm
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Basınç dayanımı	20 bar
İşlem bağlantısı	G 1/4 inç
Testler/onaylar	

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanit. no.	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, LED, kablo uzunluğu: 10 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanit. no.	
	FS121-2UPN8-H1141	100047864	FP...-NA-..., FCS...NA..., FCI... NA... ürün serisinden Ex olmayan akış sensörleri için sinyal işlemcisi; çalışma gerilimi 17...33 VDC; akış hızı ve ortam sıcaklığının 12 bölümlü gösterimi; akış ve sıcaklık için transistör çıkışlı IO-Link cihazı

Ölçekli çizim


Tip

Tanit. no.

FM-IM-3UP63X

7525100


FC....-NA... ailesinden Ex olmayan akış sensörleri için sinyal işlemcisi; çalışma gerilimi 20...30 VDC; akış hızını ve ortam sıcaklığını görüntüleyen LED çubuk; akış, sıcaklık ve hatalar için transistör çıkışlarına sahip IO-Link cihazı



FM-IM-3UR38X

7525102

FC....-NA... ailesinden Ex olmayan akış sensörleri için sinyal işlemcisi; çalışma gerilimi 20...250 VAC; akış hızını ve ortam sıcaklığını görüntüleyen LED çubuk; akış, sıcaklık ve hatalar için transistör çıkışlarına sahip IO-Link cihazı



FM-IM-2UPLI63X

7525104

FC....-NA... ailesinden Ex olmayan akış sensörleri için sinyal işlemcisi; çalışma gerilimi 20...30 VDC; akış hızını ve ortam sıcaklığını görüntüleyen LED çubuk; akış için analog çıkış ile sıcaklık ve hatalar için transistör çıkışlarına sahip IO-Link cihazı

