

fieldbus sistemleri için aksesuarlar IP66 paslanmaz çelik muhafaza EG-VA2020/BV67-T103



Paslanmaz çelik mahfaza EG-VA2020/BV67-T103, TURCK bağlantı kutuları JRBS-...'nin entegrasyonu için uygundur

The robust model is especially suited for rough and aggressive environmental conditions.

Inside the housing a hat rail is located used for retaining a 4, 6 or 8 channel JRBS junction box with a maximum width of 180 mm.

The connection of the cables is attained with ten M20 × 1.5-cable glands.

With a pressure compensation element (Protection degree IP67) a continuous and reliable ventilation is ensured. This way condensation and accumulation of water is avoided.

Note: Ensure sufficient equipotential bonding of the installation. The housing is connected to the equipotential bond via an M5 x 1 connector.

- TURCK IP20 bağlantı kutularını yerleştirmek için paslanmaz çelik mahfaza
- IP66 (IEC/EN 60529) dereceli koruma
- 10 paslanmaz çelik kablo rakoru kesintisiz beslemeli M20 x 1,5
- İzolasyonlu kalkan terminalleri
- Duvar bağlantısı
- Basınç dengeleme elemanı
- Bir M5 x 1 cıvatası ile mahfaza potansiyelinin bağlanması

Dimensions

Tip	EG-VA2020/BV67-T103
Tanit. no.	6884136
Elektrik bağlantısı	Kablo rakoru 10 x M20 x 1,5 (Ø 6...13mm); paslanmaz çelik
Topraklama civatası	M5 x 1
IP Derecesi	IP66
Ortam sıcaklığı	-30...+80 °C
Bağıl nem	≤ %95, yoğuşmasız
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4301 (AISI 304)
Duvar kalınlığı	1.5 mm
Gövde yüzeyi	Yontulmuş ve cilalı (240 tane boyutu dağıtım)
Muhafaza rengi	gümüş
Yalıtkan materyal	PUR
Boyutlar	200 x 200 x 80.5mm
Bağlantı modu	duvar bağlantısı

