


IP67'de kompakt güç beslemesi modülü

24 VDC output voltage - 2 A output current

PSU67-11-2420/M



- Broad temperature range
- Status LED

Tip	PSU67-11-2420/M
Tanıt. no.	6884140

Nominal gerilim	Universal voltage supply unit
Çalışma gerilimi	100...240 VAC
Frekans	50...60 Hz
Çalışma gerilimi U_s	100...300 VDC
Harici sigorta	B10A, C10A
Mains buffering	Ui: 100...240 VAC/ 50 ms

Nominal çıkış voltajı	24 V
Nominal current	2 A


Overload protection	%105...130
Parallel mode	no
Ripple	240 mV
Short-circuit behaviour	Current limiting

Approval	CE uyumlu UL sertifikalı RoHS uyumlu IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (elektiriksel güvenlik) EN 61000-6-2 (enterferans bağıışıklığı) EN 61000-6-3 (yayılan enterferans) EN 61000-3-2 (harmonik)
----------	--

İşletime hazırlık	Yeşil
-------------------	-------

IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-25...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
Derating	50°C'den itibaren %2/K
Boyutlar	85 x 172 x 35mm
Ağırlık	833 g
Gövde malzemesi	Cam fiberler ile güçlendirilmiş poliamit, PA66-GF25
Elektrik bağlantısı	Konektörler
MTTF	87 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C

7/8" Giriş Atama



7/8" Çıkış Ataması

