



IP67'de kompakt güç beslemesi modülü 24 VDC çıkış gerilimi - 2 x 3,8 A çıkış akımı PSU67-12-2480/M




Tip	PSU67-12-2480/M
Tanıt. no.	6884148
Nominal gerilim	Universal voltage supply unit
Çalışma gerilimi	100...240 VAC
Frekans	50...60 Hz
Çalışma gerilimi U_o	100...300 VDC
Güç tüketimi	≤ 205 VA
Güç dağılımı, tipik	≤ 22 W
Mains buffering	Ui: 100...240 VAC/ 50 ms
Nominal çıkış voltajı	24 V
Nominal current	7.6 A
Overload protection	%105...130
Parallel mode	no
Ripple	240 mV
Short-circuit behaviour	Current limiting
Approval	CE uyumlu UL sertifikalı RoHS uyumlu IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (elektiriksel güvenlik) EN 61000-6-2 (enterferans bağışıklığı) EN 61000-6-3 (yayılan enterferans) EN 61000-3-2 (harmonik)
İşletime hazırlık	Yeşil

- Broad temperature range
- Status LED


Giriş ataması 7/8" (XD1)



7/8" Çıkış Ataması



Karakteristik



IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-25...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
Derating	50°C'den itibaren %2/K
Boyutlar	122 x 245 x 70mm
Ağırlık	3268 g
Gövde malzemesi	Alüminyum, ADC-12
Elektrik bağlantısı	Konektörler
MTTF	54 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C