


6ES7972-0BA12-0XA0


Sahada montajı yapılabilir konektör – Sub-D konektörü Erkek konektör, açılı



Özellikler

- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- 12 Mbps'ye kadar
- Etkinleştirilebilir sonlandırma direnci
- 90° kablo çıkışı
- Korunabilir
- Plastik Gövde
- Screw-clamp terminal
- 9-pin
- Cable diameter 6.0...8.0 mm
- UL approval
- For Ex area, zone 2

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	6ES7972-0BA12-0XA0
Tanıt. no.	6890934
Konektör A	Erkek, D-Sub, Açılı
Pim sayısı	9
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	Beyaz
Connector body	plastik, Gri
External diameter of the cable	6...8 mm
Connection mode	Screw/clamp connection
Kirlilik derecesi	1
Koruma tipi	IP20
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Koruma	evet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	24 V
Akım	2 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+60 °C
Onaylar	UL CE