


# Sahada montajı yapılabilir konektör

## Dişi konektör, düz

### B23171-8.5



- sıkıştırılmış kontaklar ile (kontaklar teslimata dahil değildir; 6900272 numarasından sipariş edilebilir)
- 7-pin

Tip	B23171-8.5
Tanit. no.	6900270
Konektör A	Dişi, M23 × 1, Düz
Pim sayısı	7
Contact carriers	plastik, PA
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated
Connection mode	Crimp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
<b>+20°C'de elektriksel özellikler</b>	
Insulation resistance	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>	
Ambient temperature range (stationary)	-40...+85°C

## Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
B23-0001	6900272	BS23171-8.5 (6900273) ve BS23271-8.5 (6900274) M23 erkek konektörler için dişli sıkıştırılmalı kontak (uçta olmayan); bağlantı kesit alanı: 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	