

Sahada montajı yapılabilir konektör


Erkek konektör, M12 × 1, düz

BSA8141-0



- Screw connection
- Metal coupling nut
- Gold-plated contacts
- A-coding
- 4-pin
- PG7 screw-in thread
- Cable feedthrough 4.0...6.0 mm

Pim Atama



Tip	BSA8141-0
Tanıt. no.	6901001
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Screw-in thread	PG7
External diameter of the cable	4...6 mmmm
Core cross-section/Clamping ability	max. Maks. 0,75 mm ² mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250V
Akım	4AA
Insulation resistance	≥ 10 ⁶ Ω
İletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85°C