


BS8241-0

Sahada montajı yapılabilir konektör

M12 × 1 erkek konektör, açılı



Teknik Veriler

| | |
|--|---|
| Tip | BS8241-0 |
| Tanıt. no. | 69011 |
| Konektör A | Erkek konektör, M12 × 1, Açılı, A kodlu |
| Pim sayısı | 4 |
| Kontaklar | CuZn, Optalloy kaplama |
| Contact carriers | plastik, PA, Siyah |
| Connector body | plastik, PA, Siyah |
| Kaplin somunu/vidası | Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama |
| Seal | plastik |
| Screw-in thread seal | Plastic, FPM/FKM |
| Screw-in thread | PG7 |
| External diameter of the cable | 4...6 mm |
| Çekirdek kesiti/Kenetlenme kabiliyeti | 0.14...0.75 mm ² |
| Connection mode | Screw/clamp connection |
| Mekanik ömür | > 100 eşleşme döngüleri |
| Koruma tipi | IP67, (birbirine vidalanmış) |
| +20°C'de elektriksel özellikler | |
| Nominal gerilim | 250 V |
| Akım | 4 A |
| Insulation resistance | ≥ 10 ⁹ Ω |
| İletme direnci | ≤ 8 mΩ |
| Mekanik ve kimyasal özellikler | |
| Ortam sıcaklığı (sabit) | -40...+85 °C |
| Onaylar | cULus geçerliliği bulunur |

Özellikler



- Metal kaplin somunu
- UL onayı
- Screw-clamp terminal
- A-coding
- 4-pin
- PG7 screw-in thread
- Cable feedthrough 4.0...6.0 mm

Kontak ataması

