


# H5141-0

## Sahada montajı yapılabilir konektör

### Dişi konektör M8 × 1/Ø 8 mm, düz



#### Teknik Veriler

Tip	H5141-0
Tanit. no.	6902720
Konektör A	Dişi, M8 × 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Bronz, CuSn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Çinko Alüminyum, ZnAl, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Screw-in thread	M9.5x1
External diameter of the cable	4...5 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.34 mm <sup>2</sup>
Connection mode	Pressfit technology
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
<b>+20°C'de elektriksel özellikler</b>	
Nominal gerilim	50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
<b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>	
Ambient temperature range (stationary)	-25...+70 °C

#### Özellikler



- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Penetrasyon teknolojisi
- 4-polig
- M9.5 × 1 metric screw-in thread

#### Kontakt ataması

