


B8151-0/PG9

Sahada montajı yapılabilir konektör
Dişi konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler


Tip	B8151-0/PG9
Tanıt. no.	6904604
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	CuZn, Optalloy kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	PA, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	125 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 8 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler




- DeviceNet™/CANopen uygulamalarında kullanım için
- A kodlama
- Vidalı kenet terminali
- 5 pimli
- PG9 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 6,0...8,0 mm

Kontak ataması



Heading wiring diagram 3

Bağlantı ataması RFID (S2500)



Bağlantı ataması RFID (S2500)

