


BS8151-0/9

Sahada montajı yapılabilir konektör Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	BS8151-0/9
Tanıt. no.	6904613
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	CuZn
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, Siyah
Kaplin somunu/vidası	plastik, PA, Siyah
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	125 V
İletme direnci	≤ 8 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C
Onaylar	UL

Özellikler



- DeviceNet/CANopen uygulamalarının yanı sıra güç kaynağında kullanım için
- A kodlama
- Vidalı kenet terminali
- 5 pimli
- PG9 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 6,0...8,0 mm

Kontak ataması

