


B8241-0/PG9

Sahada montajı yapılabilir konektör M12 × 1 dişli konektör, açılı



Teknik Veriler

Tip	B8241-0/PG9
Tanıt. no.	6904801
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Açılı, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn, Optalloy kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	plastik, PA, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 8 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler



- Plastik kaplin somunu
- UL onayı
- Screw-clamp terminal
- A-coding
- 4-pin
- PG9 screw-in thread
- Cable feedthrough 6.0...8.0 mm

Kontak ataması

