

BWS8151-12.5


Sahada montajı yapılabilir konektör

Dişi konektör, M12 × 1, düz

Özellikler



- Screw-clamp terminal
- Sahada montajı yapılabilir, Dişi Konektör
- Elektrik bağlantısı M12 × 1
- Düz tasarım
- B kodlama
- 5 pimli
- PG13.5 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 10,0...12,5 mm



Teknik Veriler

| | |
|--|---|
| Tip | BWS8151-12.5 |
| Tanit. no. | 6904805 |
| Konektör A | Dişi, M12 × 1, Düz, B kodlu |
| Pim sayısı | 5 |
| Kontaklar | CuZn, Optalloy kaplama |
| Contact carriers | PA, Siyah |
| Connector body | plastik, PBT(UL 94 V0), Siyah |
| Kaplin somunu/vidası | Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama |
| Seal | plastik, FPM/FKM |
| External diameter of the cable | 12.5 mm |
| Core cross-section/Clamping ability | max. 0.75 mm ² |
| Connection mode | Screw/clamp connection |
| Mekanik ömür | > 500 eşleşme döngüleri |
| Koruma tipi | IP67, (birbirine vidalanmış) |
| +20°C'de elektriksel özellikler | |
| Nominal gerilim | 125 V |
| Akım | 9 A |
| İletme direnci | ≤ 8 mΩ |
| Mekanik ve kimyasal özellikler | |