


FW-MRKPM0416-P-S-0810

Sahada montajı yapılabilir konektör – 7/8" güç
7/8" dişi, düz



Teknik Veriler

Tip	FW-MRKPM0416-P-S-0810
Tanıt. no.	6914512
Ürün açıklaması	Eski tanım: B4141-0/11
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Alüminyum, Al, anotlanmış
Seal	plastik, NBR
Screw-in thread	PG11
External diameter of the cable	8...10 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.34...1.5 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	9 A
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+90 °C

Özellikler



- Vidalı terminal bağlantısı
- 4 pimli
- PG11 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 8,0 ... 10,0 mm

Kontak ataması

