

BSV4140-0/16

Fieldbus sistemleri için aksesuarlar


7/8" erkek, düz

Özellikler




- PROFIBUS-PA ve FOUNDATION fieldbus uygulamalarında kullanım için
- Vidalı kenet terminali
- Paslanmaz çelik kaplin somunu
- 4 pimli
- PG16 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 12,0...14,0 mm

Kontak ataması



Temel Kablo Bağlantı Şeması

PROFIBUS-PA Bağlantısı FOUNDATION fieldbus bağlantısı




1 = +
2 = n.c.
3 = -
4 = shield



1 = -
2 = +
3 = shield
4 = n.c.

Teknik Veriler

Tip	BSV4140-0/16
Tanıt. no.	6914541
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	paslanmaz çelik, 1.4404, Pasifleştirilmiş
Seal	plastik, NBR
Screw-in thread seal	plastic, NBR
Screw-in thread	PG16
External diameter of the cable	12...14 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...1 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Ağ protokolü	PROFIBUS-PA
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	9 A
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ambient temperature range (stationary)	-40...+90 °C
Hareket halinde	-40...+90 °C



Teknik Veriler

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.