


# BKV4140-0/16

## Fieldbus sistemleri için aksesuarlar

### 7/8" dişi, düz



### Özellikler





- PROFIBUS-PA ve FOUNDATION fieldbus uygulamalarında kullanım için
- Vidalı kenet terminali
- Paslanmaz çelik kaplin somunu
- 4 pimli
- PG16 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 12,0...14,0 mm

### Teknik Veriler

Tip	BKV4140-0/16
Tanıt. no.	6914544
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	paslanmaz çelik, 1.4404, Pasifleştirilmiş
Seal	plastik, NBR
Screw-in thread seal	plastic, NBR
Screw-in thread	PG16
External diameter of the cable	12...14 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...1 mm <sup>2</sup>
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Ağ protokolü	PROFIBUS-PA
<b>+20°C'de elektriksel özellikler</b>	
Nominal gerilim	250 V
Akım	9 A
Insulation resistance	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
<b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>	
Ambient temperature range (stationary)	-40...+90 °C

### Kontak ataması



### Temel Kablo Bağlantı Şeması

PROFIBUS-PA Bağlantı FOUNDATION fieldbus bağlantı



## Teknik Veriler

Hareket halinde -40...+90 °C

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.