



Aktüatör/Sensör Kabloları için Aksesuarlar


Duvardan Besleme

FK-FS8/M12




- M12 x 1 duvardan besleme, 8 telli
- Erkek/dişi
- Gerilim: 36 V
- İzin verilen akım şiddeti: 1,5 A
- Sıcaklık: -40...+80 °C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Onaylar: UL, CSA

Pim Atama



Devre şeması



Tip	FK-FS8/M12
Tanıt. no.	6922808
Konektör A	Erkek / Dişi, M12 x 1, Düz
Pim sayısı	8
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Metal, CuZn, nickel-plated
Screw-in thread	M12 x 1
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68, (birbirine vidalanmış)
Konektör B	erkek flanş konektörü
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	36V
Akım	1.5AA
Insulation resistance	$\geq 10^6 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80°C