


DBS8141-0

Sahada montajı yapılabilir konektör

Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	DBS8141-0
Tanıt. no.	6930073
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn, Optalloy kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	plastik, PA, Siyah
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 8 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ambient temperature range (stationary)	-25...+85 °C

Özellikler



- Duo kablo konektörü
- Plastik kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Screw-clamp terminal
- A-coding
- 4-pin
- Cable feedthrough: 2 cables Ø 2.1-3.0 mm or Ø 4.0-5.0 mm

Kontak ataması

