


CMB8251-0

Sahada montajı yapılabilir konektör
M12 × 1 dişli konektör, açılı



Teknik Veriler

Tip	CMB8251-0
Tanıt. no.	6930215
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Açılı, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler



- Metal gövde
- Korunabilir
- Koruma halkası
- Döküm dişli halka
- Screw-clamp terminal
- A kodlama
- 5 pimli
- Kablo burcu 4 ... 6 mm
- Çekirdek kesit alanı 0,14 ... 0,75 mm²

Kontak ataması

