


VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz Y Ayırıcı, Erkek M12 x 1 - 2 x Dişi M12 x 1





Özellikler



- Erkek M12, 5-pin
- Dişi M12, 4-pin
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67
- Oval delikli (5 mm yuva)

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
Tanıt. no.	6930563
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Erkek, M12 × 1
Pim sayısı	5
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67
Konektör B	2 x dişi, M12 × 1
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+90 °C

Aksesuarlar

WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı