


VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz T Ayırıcı



Teknik Veriler

Tip	VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4
Tanıt. no.	6930572
Distributed I/O	T ayırıcı
Housing	Plastic, TPU, Black
Konektör A	Erkek, M12 x 1, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	dişi, erkek konektör, M12 x 1, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP65, IP67, IP68
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48 V




Özellikler




- M12 x 1
- Dişi - erkek - erkek, 4 pimli
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67

Kontak ataması



Devre şeması



Teknik Veriler

Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C