



WSC5701-6.5M

CAN (DeviceNet, CANopen) için veri yolu kablosu – PUR Cable Jacket, Thin



Teknik Veriler


Tip	WSC5701-6.5M
Tanıt. no.	6931133
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Açılı, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen, 5701
Kablo çapı	Ø 6.7 mm
Cable length	6.5 m
Cable jacket	PUR, Antrasit
Koruma	evet
Kablo damarı yalıtımı	PE
Data cable cores	
Çekirdek kesit alan	2 x 0.25 mm²
Power cable cores	
Çekirdek kesit alan	2x 0.34 mm²

Özellikler



- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: Antrasit
- Güç çifti: AWG 2/22
- Veri çifti: AWG 2/24
- VDE 0472, bölüm 803 uyarınca yağa dayanıklı
- VDE 0472, bölüm 804/B uyarınca alev geciktirici
- Halojen içermez
- UL onayı
- Ucu açık
- M12 erkek konektör, açılı, A kodlu
- Kablo uzunluğu: 6,5 m

Kablo Kesit Alanı



Kontak ataması

Teknik Veriler

Kablo damarı renkleri

Power: RD, BK, Data: WH, BU

+20°C'de elektriksel özellikler

Nominal gerilim 30 V

Akım 4 A

DC direnci (döngü) 82 Ω /kmNom. Empedans 120 Ω (1 MHz)

Nom. Kapasitans 37 pF/m

Mekanik ve kimyasal özelliklerStatik Bükme yarıçapı $\geq 5 \times \emptyset$ Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) $\geq 10 \times \emptyset$

Ortam sıcaklığı (sabit) -40...+80 °C

Ortam sıcaklığı (mobil) -25...+60 °C

Diğer Özellikler


Çekme zinciri kullanımına uygundur evet

Halojensiz evet

LABS free yes

UV dirençli evet

Onaylar UL



Devre şeması

