


PSG4M-J14

Aktüatör/Sensör Kabloları için Aksesuarlar – M8 bağlantı köprüsü



Özellikler

- Pim 1 ve pim 4 arasındaki bağlantı köprüsü
- M8 erkek konektör, düz, 4 pimli
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	PSG4M-J14
Tanıt. no.	6933558
Konektör A	Erkek konektör, M8 × 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A

