


BMS8141-0

Sahada montajı yapılabilir konektör

Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	BMS8141-0
Tanıt. no.	6933589
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn, Optalloy kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
External diameter of the cable	2.5...3.5 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.25...0.75 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ambient temperature range (stationary)	-40...+85 °C

Özellikler



- A kodlama
- Metal kaplin somunu
- UL onayı
- Screw-clamp terminal
- 4-pin

Kontak ataması

