


EC-FS4-L/16

Lehim kontaklı erkek priz, önden montajlı




Özellikler



- M12 x 1 erkek priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Lehim kontaklarla bağlanmış

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	EC-FS4-L/16
Tanıt. no.	6934239
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA GF, Siyah
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 × 1,5
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Onaylar	CE

Ön panel montajı

