



# PKGH4M-2/TFE

## Yiyecek ve İçecek, Hijyenik, PVC – Bağlantı Kablosu



### Teknik Veriler

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tip                                    | PKGH4M-2/TFE                                                        |
| Tanıt. no.                             | 6934450                                                             |
| Konektör A                             | Dişi, M8 × 1, Düz                                                   |
| Pim sayısı                             | 4                                                                   |
| Kontaklar                              | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                                         |
| Contact carriers                       | plastik, PP, Gri                                                    |
| Connector body                         | plastik, PP, Gri                                                    |
| Kaplin somunu/vidası                   | paslanmaz çelik, V4A                                                |
| Seal                                   | plastik, FPM/FKM                                                    |
| Tightening torque (range)              | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri                                             |
| Kirlilik derecesi                      | 3                                                                   |
| Koruma tipi                            | IP65, IP67, IP68, IP69, yalnızca vidalı durumda                     |
| <b>Kablo</b>                           |                                                                     |
| Kablo çapı                             | Ø 4.2 mm ±0.20                                                      |
| Cable length                           | 2 m                                                                 |
| Cable jacket                           | PVC, Gri                                                            |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                                                                 |
| Çekirdek kesit alan                    | 4 x 0.25 mm²                                                        |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 14 x 0.15 mm                                                        |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, WH, BU, BK                                                      |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                                                     |
| Nominal gerilim                        | 30 V                                                                |
| Test voltajı                           | 1500 V                                                              |
| Akım                                   | 4 A                                                                 |




### Özellikler



- M8 dişi konektör, düz, 4 telli
- Paslanmaz çelik kaplin somunu/vida
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri RAL 7040
- Asitlere ve alkalinlere karşı dirençli
- Yağlara ve kimyasallara karşı dirençli
- DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2 uyarınca alev geciktirici
- Onaylar: Gost, Ecolab
- RoHS ve REACH uyumlu
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

### Kablo Kesit Alanı




### Kontak ataması


## Teknik Veriler

Insulation resistance  $\geq 10^8 \Omega$ 

## Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı  $\geq 3 \times \emptyset$ Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)  $\geq 10 \times \emptyset$ Ortam sıcaklığı (sabit)  $-25 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$ Ortam sıcaklığı (mobil)  $0 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$ 

## Devre şeması



## Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı