


EC-FKFD4-P/16

Baskı kontaklı dişi flanş, arkadan montajlı




Özellikler



- M12 x 1 dişi priz
- Koruma sınıfı IP67
- Arkaya monte edilir
- Baskı kontaklarla bağlanmış

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	EC-FKFD4-P/16
Tanıt. no.	6934576
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	backplane mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 x 1,5
Connection mode	Baskı kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletim direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Onaylar	CE

Arkaya monte edilir

