


EC-FK8-0.5/16

Bükülü telli dışı flanş, önden montajlı




Özellikler



- M12 x 1 dışı priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Bükülü tellerle bağlanmış

Kontak ataması



Teknik Veriler

| | |
|--|--------------------------------|
| Tip | EC-FK8-0.5/16 |
| Tanıt. no. | 6934602 |
| Konektör A | Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu |
| Pim sayısı | 8 |
| Kontaklar | Pirinç, CuZn, Altın kaplama |
| Contact carriers | plastik, TPU, Siyah |
| Seal | plastik, FPM/FKM |
| Flange housing | metal, CuZn, Nikel kaplama |
| Mounting type | front panel mounting |
| Screw-in thread seal | plastic, NBR |
| Screw-in thread | M16 x 1,5 |
| Connection mode | Tel bağlantısı |
| Mekanik ömür | > 100 eşleşme döngüleri |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Koruma tipi | IP67, (birbirine vidalanmış) |
| Cable length | 0.5 m |
| Kablo damarı yalıtımı | PVC |
| Çekirdek kesit alan | 8 x 0.25 mm ² |
| Kablo damarı renkleri | WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD |
| +20°C'de elektriksel özellikler | |
| Nominal gerilim | 30 V |
| Akım | 2 A |
| Insulation resistance | ≥ 10 ⁸ Ω |
| İletme direnci | ≤ 5 mΩ |
| Mekanik ve kimyasal özellikler | |
| Ambient temperature range (stationary) | -30...+90 °C |

| | |
|----|----|
| 1) | WH |
| 2) | BN |
| 3) | GN |
| 4) | YE |
| 5) | GY |
| 6) | PK |
| 7) | BU |
| 8) | RD |

Teknik Veriler

Onaylar

CE
