


EC-FS4.5-0.5/16

Bükülü telli erkek priz, önden montajlı



Teknik Veriler


Tip	EC-FS4.5-0.5/16
Tanıt. no.	6934617
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA GF, Siyah
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 × 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Cable length	0.5 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	5 x 0.34 mm ²
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK, GY
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Onaylar	CE

Özellikler



- M12 x 1 erkek priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 5 pimli
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

Kontak ataması



1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GY

Ön panel montajı

