


ESP3SL

Yuvarlak konektör M8 x 1 / Ø 8 mm – Ø 8 mm flanş
konektörü, geçmeli tip




Özellikler



- Dayanıklı ve ön montajlı flanş konektörü
- 3 telli
- Yerleşik, koruma sınıfı IP67
- GOST-R-onaylı
- RoHS-uyumlu
- Lehim kontak

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	ESP3SL
Tanıt. no.	6934770
Konektör A	Erkek, Ø 8 mm
Pim sayısı	3
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Flange housing	plastik, PA, siyah
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, (takılı)
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^9 \Omega$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C

