


ESGP4L

Yuvarlak Konektör M8 x 1 / Ø 8 mm – Ø 8/M8x1 mm yerleşik konektör, vida/geçmeli tip



Özellikler



- Dayanıklı ve ön montajlı flanş konektörü
- 4 telli
- Yerleşik, koruma sınıfı IP67
- GOST-R-onaylı
- RoHS-uyumlu
- Lehim kontak

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	ESGP4L
Tanıt. no.	6934780
Konektör A	Erkek, Ø 8 mm
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Şeffaf
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, (takılı)
Nominal gerilim	30 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^9 \Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C

