

## PFS4-0.2

### - Bükülü Telli Erkek Flanş, Önden Montajlı

#### Özellikler





- robust and pre-assembled round connector
- Degree of protection IP67
- with 0.2 m litz wire
- also available with other litz wire lengths

#### Kontak ataması



#### Temel Kablo Bağlantı Şeması

Kablo Bağlantı Şeması



#### Teknik Veriler

Tip	PFS4-0.2
Tanit. no.	6934788
Konektör A	Erkek, Ø 8 mm, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Screw-in thread seal	plastic, NBR
Screw-in thread	M8 x 0,5
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (takılı)
Cable length	0.2 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Bükülü tel düzenlemesi	14 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
<b>+20°C'de elektriksel özellikler</b>	
Nominal gerilim	30 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
<b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>	
Ambient temperature range (stationary)	-30...+90 °C
Onaylar	CE

