


AIDA-RJ45-CC

Sahada montajı yapılabilir konektör – AIDA'ya uygun it-çek
RJ45 konektör

Erkek konektör, düz



Teknik Veriler

Tip	AIDA-RJ45-CC
Tanıt. no.	6935631
Konektör A	Erkek, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated
External diameter of the cable	4...11 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.34 mm ²
Connection mode	Insulation displacement terminal
Mekanik ömür	> 750 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, IP67
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	40 V
Akım	1.5 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+70 °C

Özellikler

- IDC quick connection
- 4-pin
- Kablo beslemesi: 4,0...11,0 mm
- Terminal kapasitesi: 27-22 AWG (esnek); 24-22 AWG (sert)
- İletim hızı: 10/100 Mbps
- RoHS-uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65 ve IP67

Temel Kablo Bağlantı Şeması

