

AIDA-GP-AIDA-GP-52-0.3M


Güç kablosu, PUR – AIDA'ya uygun güç kablosu

Özellikler




- Güç kablosu: 5 × 2,5 mm²
- Kılıf malzemesi: PUR, renk: gri
- Kılıf çapı: 10 mm
- İletken: VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca bükülü
- Yağa karşı dayanıklı
- Aşınma ve çentiklere karşı dirençlidir
- Hidroliz ve mikroplara karşı dirençlidir
- RoHS uyumlu
- AIDA uyumlu
- Koruma sınıfı IP65 ve IP67
- İt-çek Güç konektörü, 4 pimli + PE

Kablo Kesit Alanı



Kontakt ataması



Devre şeması



Teknik Veriler

Tip	AIDA-GP-AIDA-GP-52-0.3M
Tanıt. no.	6935643
Konektör A	Erkek konektör, İt çek gücü, Düz
Pim sayısı	4+PE
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, Nikel kaplama, Gümüş kaplama
Mekanik ömür	> 500 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, (takılı)
Konektör B	erkek konektör, İt çek gücü, düz
Pim sayısı	4+PE
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, Siyah
Connector body	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated
Mekanik ömür	> 500 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP65, IP67, (Takılı)
Kablo	
Kablo çapı	Ø 10 mm ±0.30
Cable length	0.3 m
Cable jacket	PUR, Gri
Koruma	hayır
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	5 x 2.5 mm ²
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK, GNYE

Teknik Veriler

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	24 V
Test voltajı	4000 V
Akım	16 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 4 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 13 \times \varnothing$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+70 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-5...+70 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır
Yağa dayanıklı	evet