


# EC-FKD3-0.5/20

## Bükülü telli dışı flanş, önden montajlı




### Özellikler




- M12 x 1 dışı priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 3 pimli
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

### Kontak ataması



|     |    |
|-----|----|
| 1 ) | BN |
| 4 ) | BK |
| 3 ) | BU |

### Ön panel montajı



### Teknik Veriler

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Tip                                    | EC-FKD3-0.5/20               |
| Tanıt. no.                             | 6935742                      |
| Konektör A                             | Dışı, M12 x 1, Düz, A kodlu  |
| Pim sayısı                             | 3                            |
| Kontaklar                              | Pirinç, CuZn, Altın kaplama  |
| Contact carriers                       | plastik, TPU, Siyah          |
| Seal                                   | plastik, FPM/FKM             |
| Flange housing                         | metal, CuZn, Nikel kaplama   |
| Mounting type                          | front panel mounting         |
| Screw-in thread seal                   | Plastic, NBR                 |
| Screw-in thread                        | M20 x 1,5                    |
| Connection mode                        | Tel bağlantısı               |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri      |
| Kirlilik derecesi                      | 3                            |
| Koruma tipi                            | IP67, (birbirine vidalanmış) |
| Cable length                           | 0.5 m                        |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                          |
| Çekirdek kesit alan                    | 3 x 0.34 mm²                 |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, BK                   |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                              |
| Nominal gerilim                        | 250 V                        |
| Akım                                   | 4 A                          |
| Insulation resistance                  | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω          |
| İletim direnci                         | ≤ 5 mΩ                       |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                              |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -30...+90 °C                 |

## Teknik Veriler

Onaylar

CE

---