


RFID kablo ekonomik model

Bağlantı Kablosu


RK4.5T-5-RS4.5T/S2503



- 4 pimli, AWG 24/AWG 22
- Kılıf malzemesi: PUR, renk: siyah
- Halojen ve LABS içermez
- Koruma: alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
- Kılıf çapı: 6,9 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygundur, yağa dayanıklıdır, esnektir
- Kablo UL Style 20549
- Kablo uzunluğu: 5,0 m



Devre şeması



Tip	RK4.5T-5-RS4.5T/S2503
Tanıt. no.	7030332
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	5
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn-Ni, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.6 ... 1 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda

Konektör B	erkek konektör, M12 × 1, düz, A kodlu
Pim sayısı	5 pins
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn-Ni, nikel kaplama
Sıkma torku	0.6 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, IP69K, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda

Kablo	
Kablo çapı	Ø 6.9mm
Cable length	5 m m
Cable jacket	PUR, Siyah
Koruyucu	evet
Çekirdek kesit alan	2 x 0.25 mm²
Çekirdek kesit alan	2x 0.34 mm²
Kablo damarı renkleri	Power: RD, BK, Data: WH, BU

+20°C'de elektriksel özellikler

Nominal gerilim	30VV
Akım	4AA
DC direnci (döngü)	103 Ω/km
Nom. Empedans	135 Ω

Mekanik ve kimyasal özellikler

Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 1 million
Ambient temperature range (stationary)	-30°C...+80°C°C
Hareket halinde	-25°C...+80°C°C

Diğer Özellikler

Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Halojensiz	evet