

Lityum-iyon Pili ile elde taşınır PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW



- Mobil RFID veri taşıyıcıları okuma ve yazma
- HF anteni ile elde taşınır
- Microsoft Windows CE 5
- 2D barkod okuyucu (1D ve 2D barkodları okur)
- Verilerin okunması ve yazılması için TURCK RFID yazılımı TW-HF dahil
- İstek üzerine özelleştirilmiş yazılım çözümü
- WLAN 802.11 b/g ve Bluetooth radyo arayüzü
- Koruma sınıfı IP65
- Beton üzerinde 1,5 m yükseklikten birden çok damlaya dayanır
- Kabza, güç kaynağı içeren yerleştirme istasyonu ve USB kablo dahil
- İsteğe bağlı olarak istek üzerine mevcuttur: Yazılım geliştirme kiti (SDK)

Tip	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW
Tanımlı no.	7030560
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+60 °C
Elektrik verileri	
Veri transferi	endüktif kaplı
Çalışma frekansı	13,56 MHz
Radyo iletişimi ve protokol standartları	ISO 15693
Cihaz özellikler	
Bellek	XScale, 624 MHz
Ekran	1 GB flash ROM; 256 MB RAM
Klavye	3.7, 640 x 480, dokunmatik ekran
Pil kapasitesi	55 Tuşlar
İletişim yolu	3300 mAh
Yazılım dahil	Bluetooth Sınıf II, WLAN 802.11b/g
İşletim sistemi	Turck RFID yazılımı, (SDK) Yazılım geliştirme kiti ücretsiz olarak indirilebilir
Barkod	WinCE
Yerleştirme istasyonu bağlantı türü	2D Görüntüleyici (1D ve 2D barkodları okur)
	USB (seri)
Mekanik veriler	
Boyutlar	260x 100x 42mm
Gövde malzemesi	Plastik, Siyah
IP Derecesi	
Onaylar	IP65
	CE; FCC Tanıtım No.: GM3HFT2G2; IC Tanıtım No.: 2739D-HFT2G2; Güvenlik: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Bölüm 15 Sınıf B EN55022; EN 55024; EN301 489

Lityum-iyon Pili ile elde taşınır PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	TA el cihazlarının RS232 arayüzü bulunan bir cihaza (örn. PLC, PC) doğrudan bağlantısı için RS232 adaptör kablosu	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Yedek batarya 3300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	yedek kalemler (25 adet)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Tutuculu ekran kalemi (yalnızca kabzasız kullanılabilir)	
PD-IDENT-TA-POWER-SUPPLY	7030597	Güç kaynağı birimi	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Güç kaynağı birimi içeren takma istasyonu	