


Dimensions



Tip	MK91-12-R/24VDC
Tanıt. no.	7545077
Nominal gerilim	24 VDC
Çalışma gerilimi U _a	20...28 VDC
Güç tüketimi	≤ 1.5 W
Giriş devreleri	2 elektrot veya alternatif olarak 3 elektrot
Schaltpunkt	0,2-100 kΩ
Probe voltage	0,02...5 Vpp/150 Hz (triangle)
Schaltswelle	0,2...1 kΩ
Schaltswelle	0,8...4 kΩ
Schaltswelle	2,5...15 kΩ
Schaltswelle	10...100 kΩ
Einschaltverzögerung	0...20 s
Ausschaltverzögerung	0...20 s
Hysteresis	%10
Output circuits	
Output circuits (digital)	2 x relays (change-over)
Çıkış anahtarlama gerilim rölesi	≤ 30 VDC / ≤ 250 VAC
Switching current per output	≤ 3 A
Switching capacity per output	≤ 500 VA/60 W
Anahtarlama frekansı	≤ 5 Hz
Galvanik yalıtım	
Test gerilimi	2,5 kV RMS
Ekranlar/kontroller	
İşletime hazırlık	Yeşil
Anahtarlama durumu	Sarı
Mekanik veriler	
IP Derecesi	IP20
Ortam sıcaklığı	-25...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+80 °C
Boyutlar	89 x 36 x 70mm
Ağırlık	150 g
Montaj talimatları	DIN rayı (NS35) veya panel
Gövde malzemesi	Plastik, Polikarbonat/ABS
Elektrik bağlantısı	kendiliğinden yükselen basınç plakalı 4 × 4 pimli düz terminal
Terminal ara kesiti	1 × 2,5 mm ² /2 × 1,5 mm ²