


Accessories

Güç Köprüsü Bağlantı Terminali IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK



- Güç Köprüsü terminali
- Yandan kablo girişi
- Kondüktör eksenine dik takılabilir yön
- Vida bağlantısı
- cULus Onaylı
- 5 pimli
- Dişi konektör

Dimensions

Tip	IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Tanit. no.	7580954
Veri sayfası	1.0
Nominal gerilim	300 V
Nominal current	8 A
UL 94 uyarınca yanma sınıfı	V-0
Boyutlar	18.37 x 19.84 x 11.1mm
Ağırlık	3 g
Terminal ara kesiti	0,14...1,5 mm ²
Sıkıştırma torku	0.25 Nm

