

Y-FS4M12-2AL-SKP3

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz Y ayırıcı, erkek konektör — 2 × dişi konektör

Teknik Veriler

Tip	Y-FS4M12-2AL-SKP3
Tanıt. no.	8008081
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Erkek, M12 × 1
Pim sayısı	4
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, (birbirine vidalanmış)
Konektör B	2 x dişi, M8 × 1
Pim sayısı	3
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	(Birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	50 V
Nominal gerilim	60 V _{AC} /50 V _{DC}
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+90 °C

Özellikler



Aksesuarlar

WRENCH-M12AL/SIZE 13MM

6936173

M12 için açık uçlu anahtar (SW13)



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı