

piconet aksesuarları PICONET-SET-M12



- 10 etiket klipsi 5 × 10
- IP67: 5 M12 işlevsiz tıpa, 2 fotoelektrik işlevsiz tıpa
- Toz kapakları: 2 M8 kapak, 1 M12 kapak

Tip	PICONET-SET-M12
Tanit. no.	8015078
Titreşim testi	EN 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	acc. to DIN EN 60068-2-27
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 uyarınca
IP Derecesi	IP67
Onaylar	CE, cULus