


VC-CC9.21-0.220-K

Sahada montajı yapılabilir konektör – Tasarım CI



Teknik Veriler

Tip	VC-CC9.21-0.220-K
Tanıt. no.	8028727
Konektör A	Valf konektörü, Yapı tipi CI
Pim sayısı	2+PE
Kontaklar	Metal
Contact carriers	plastik, PA6 GF30, Siyah
Connector body	plastik, PA6 GF30, Siyah
Koruyucu bileşen	koruyucu devre olmadan
Seal	NBR
Screw-in thread	M12 x 1
External diameter of the cable	4...6 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.34 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, (monte)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	110 V
Akım	5 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+80 °C

Özellikler



- Screw-clamp terminal
- 2 pimli + PE
- Kablo beslemesi: 4...6 mm
- Kondüktör kesit alanı: 3 x 0,34 mm²
- Orta vida: M3 x 27
- Vidalı diş: M12 x 1
- Koruma sınıfı: IP65
- Teslimat kapsamı:
 - valf tapası, orta vida, basınçlı vida, conta, sızdırmazlık halkası ve basınç halkası

Kontak ataması



Devre şeması

