


VC-AC21-11.024-K

Sahada montajı yapılabilir konektör – Tasarım A



Teknik Veriler


Tip	VC-AC21-11.024-K
Tanıt. no.	8028728
Konektör A	Valf konektörü, Yapı tipi A
Pim sayısı	2+PE
Kontaklar	Metal
Contact carriers	plastik, PA6 GF30, Siyah
Connector body	plastik, PA6-I, Şeffaf
Koruyucu bileşen	Varistör
Seal	NBR
Screw-in thread	M20 x 1,5
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.25...1 mm ²
Display switch state	LED, Sarı
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, (monte)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	24 V
Akım	10 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+80 °C

Özellikler



- Screw-clamp terminal
- 2 pimli + PE
- Kablo beslemesi: 6...8 mm
- Kondüktör kesit alanı: 3 x 1 mm²
- Orta vida: M3 x 33,5
- Vidalı diş: M20 x 1,5
- LED: sarı
- Koruyucu devre: Varistör
- Koruma sınıfı: IP65
- Teslimat kapsamı:
 - valf tapası, orta vida, basınçlı vida, conta, sızdırmazlık halkası ve basınç halkası

Kontak ataması



Devre şeması

